

## Hotbox- Varianten, ölbeheizt, 12V DC ( Gleichstrom )

### 1. Hochdruckbereich

Basisversion ( ohne Verkleidung, ohne Abgassammler, ohne Montageelemente ( Standfuß oder Teleskopkonsole ))

Verwendete Werkstoffe bei Edelstahlausführungen: Heizschlange aus V2a Ventile und Schalter aus Ms.

Type	Stahl- Heizschlangen		Edelstahl- Heizschlangen ( V2a )	
	300 bar 3/8"	500 bar 3/8"	300 bar 3/8"	500 bar 3/8"
	A.- Nr.	A.- Nr.	A.- Nr.	A.- Nr.
HBs1	V11470002	V11470005	V11470008	V11470011
HBs2	V11470003	V11470006	V11470009	V11470012
HBs3	V11470004	V11470007	V11470010	V11470013

### 2. Niederdruckbereich

Basisversion ( ohne Verkleidung, ohne Abgassammler, ohne Montageelemente ( Standfuß oder Teleskopkonsole ))

Type	200 bar, 1/2"- Stahlheizschlange	200 bar, 1/2"- Edelstahlheizschlange (V2a)
	A.- Nr.	A.- Nr.
HBs1	V11470014	V11470017
HBs2	V11470015	V11470018
HBs3	V11470016	V11470019

### 3. Weitere Ausstattungsvarianten

Die folgenden Art.- Nr'n sind en jeweiligen Basisversionen, Tabelle 1 + 2 , hinzuzufügen.

3.1 Brennerkammern mit Edelstahlheizschlangen aus 1.4571 ( V4a ) auf Anfrage.

3.2 Edelstahl- Innen- und Außenmäntel bei den Brennerkammern.

HBS1	HBS2	HBS3
A.- Nr.	A.- Nr.	A.- Nr.
M10470001	M10470002	M10470003

### 4. Zubehör für stationäre Hotboxen, alle Teile aus Edelstahl 1.4301 (V2a)

	HBS1	HBS2	HBS3
	A.- Nr.	A.- Nr.	A.- Nr.
Verkleidung	B10470002	B10470006	B10470010
Standfuß ( Paar )	B10470004	B10470008	B10470012
Teleskopkonsole( Paar )	B10470005	B10470005	B10470005

### 5. Biodieselausstattung

Type	HBs1	HBs2	HBs3
	A.- Nr.	A.- Nr.	A.- Nr.
Bei Neugeräten	B10400326-1	B10400326-2	B10400326-4
Umbauset für Altgeräte	B10400326	B10400326-3	B10400326-5

Achtung, pro Brennerkammer sind 25A bereitzustellen. Ansonsten entleert sich in kurzer Zeit die Batterie.